

## 20681 運動眼鏡撥水劑



用於運動眼鏡的超級撥水劑。僅需噴在鏡片上，乾燥後即可形成超級防水膜。透過鏡片表面上連續凸起的超微粒二氧化矽，發揮超級撥水性。不讓雨水，汗水，海水等落到鏡片上。不僅在運動中，視線清晰，靜止時也看得清楚，能盡情享受運動當下的愉快。適合用於慢跑，釣魚，騎自行車，高爾夫，海邊運動等。也可用於撥水鏡片，偏光鏡片，視力矯正用鏡片。

## &lt;使用方法&gt;

建議在戴眼鏡十分鐘前施工

1. 用水清洗乾淨鏡片並擦乾。
  2. 距離鏡片2至3公分處進行全面的噴灑。
  3. 為了避免地面變髒，施工前先在周圍鋪上報紙。
  3. 放置在衛生紙上，讓它靜置乾燥5到10分鐘。
- \* 乾燥後若觸碰到鏡面，觸碰處鍍膜層會剝落，無法有撥水效果。  
\* 依照使用環境，鏡面可能會因為濕氣而產生霧氣。

## 內容量

30ml

## 裝箱尺寸

W 450 H 185 D 260 mm

## 每箱重量

3.3 kg

## 每箱數量

48

## 管理No.

HL-81

## JAN編碼



## 20686 運動眼鏡撥水貼膜



這款運動眼鏡專用超撥水貼膜，僅需貼上即可形成超撥水鍍膜層。透過特殊凹凸加工，實現超撥水效果。讓水滴不殘留在鏡片上，不僅可以抵擋雨水，汗水，還可減少雪(※)的附著。讓您更專心的享受在騎自行車，冬季運動上等活動中。由於是貼膜型，具有抗摩擦性，即便手觸摸或攜帶時都能持久約六個月(※)超撥水效果。附三種不同形狀模板，可根據您的眼鏡造型進行剪裁。  
※根據本公司測試結果，實際效果依可能因使用環境而不同。

## &lt;使用方法&gt;

・貼膜黏貼方法

※請在不易沾上灰塵等的環境下進行黏貼。

※請先清除鏡片上的污垢和灰塵。

1. 將表面朝上的貼膜貼在鏡片上，使用「暫時固定標籤」進行暫時固定。
  2. 在暫時固定的狀態下，撕下「保護膜(背面)」，將其貼在鏡片上。  
※若出現氣泡，請使用柔軟的布等將其從中央向外輕輕擠出。
  3. 撕下「暫時固定標籤」，然後撕掉「保護膜(正面)」。
- ※由於貼膜的性質，可能會降低鏡片的反射、鏡面效果和調光效果。

## 內容量

貼膜:一張(約150mm×65mm)  
模板:三張

## 裝箱尺寸

W 450 H 202 D 194 mm

## 每箱重量

2.3 kg

## 每箱數量

48

## 管理No.

HL-86

## JAN編碼



## 20682 運動眼鏡防霧布



一種透過簡易擦拭即可擁有防霧效果的運動眼鏡/護目鏡專用防霧眼鏡布。降低所有運動中眼鏡起霧的狀況，如滑雪板、滑雪其他冬季運動、跑步、其自行車、釣魚等。

使用具有高吸收性的防霧成分HAS(※)提供強大而持久的防霧效果。約可使用150次(※)，附有隨身攜帶旅行盒，在家或外出時都方便使用。

(※)High Adsorptive Surfactant高吸附性表面活性劑。

(※)根據本公司測試。

## &lt;使用方法&gt;

1. 請確保鏡片及布面沒有沙子和異物。
2. 輕輕擦拭整個鏡片約15秒。
3. 使用後存放回所附的盒子內。

\* 若沙子或異物黏附在鏡片上，請用清水沖洗後，並在使用前將水分擦拭乾淨。

\* 此商品不適合用於擦拭水分。潮濕狀態下，容易讓防霧成分溶解，減少能使用次數。

※若不小心沾到水後，請先乾燥後再放進盒內存放。防霧效果及使用次數取決於使用環境及鏡片類型而有差異。

## 內容量

一張(約180mm×140mm)

## 裝箱尺寸

W 395 H 175 D 300 mm

## 每箱重量

3.0 kg

## 每箱數量

48

## 管理No.

HL-82

## JAN編碼



4 975759 206828

## 20685 泳鏡防霧膠



僅需塗抹於泳鏡內側並用水沖洗，即可形成長時間防止起霧的鍍膜層。利用離子化聚合物與植物來源的界面活性劑形成雙重效果的超耐久凝膠，能在水中保持長時間的清晰視野！內置直接塗抹式的軟管頭，不用手塗也可施工。已通過皮膚刺激性測試與眼部刺激性測試※※由日光研究有限公司進行試驗（並非所有人都不會出現皮膚或眼部刺激現象）

## &lt;使用方法&gt;

\* 請在配戴泳鏡前使用。

1. 在鏡片內側滴一滴（直徑約5毫米）的凝膠。
2. 使用容器的軟管頭或手指均勻塗抹。
3. 用水沖洗，確保液體均勻分佈，並將鏡片內側的水分甩乾後再配戴。

\*使用後，請用肥皂水洗手。

\*請勿用力摩擦泳鏡，以免刮傷。

\*凝膠過多可能會影響視野，請將泳鏡放到水中甩洗掉多餘的凝膠。

\*若泳鏡上有異物或污垢，請先用水沖洗乾淨後再使用。

\*若用海水沖洗，可能會變得白濁。

## 內容量

16g

## 裝箱尺寸

W 390 H 170 D 140 mm

## 每箱重量

1.5 kg

## 每箱數量

48

## 管理No.

HL-85

## JAN編碼



4 975759 206859